



Inserto CCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7120-1, Dim.: 09T308



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3506 09T308
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	260152 HB7120-1
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 mm/min
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	3,25 mm
Impiego principale	M
Tolleranza	M
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	CCMT 09T308
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3506 09T308