

Garant

Inserto DCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7010-2, Dim.: 11T302



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2819 11T302
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,75 mm
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Codice ISO Inserto	DCMT 11T302
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,15 mm
Contenuto	260458 HB7010-2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 440 mm/min
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Raggio di curvatura	0,2 mm
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero pezzi	30
Tipo	HB7010-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2819 11T302