



Portautensili per barra alesatrice BMT, BMT: WT100-75



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319887 WT100-75
GTIN	4069515004701
Classe articolo	32U

Descrizione

Esecuzione:

Per raffreddamento interno ed esterno.

Attacchi ad alta precisione specifici per macchine, per consentire l'impiego flessibile su macchine con mandrino principale o contromandrino. Superficie d'appoggio e superficie funzionale rettificate. Perfetta disposizione sui rispettivi torni.

Vantaggi:

- **Struttura ottimizzata al peso e alla geometria.**
- **Sicurezza dei processi grazie a materiale di alta qualità e lunga durata.**
- **Brunito per una migliore protezione contro la corrosione.**
- **Con spruzzatori sferici fissati fino a 80 bar.**

Uso:

Lavorazione interna ed esterna su torni CN con revolver portautensili BMT.

Per lavorazione interna con portautensili per barra alesatrice o punta a inserti.

Per:

Torni CN con revolver portautensili BMT.

- **Nakamura-Tome: NA44A; WT-100; NTJ-100; NTY³-100(V), WY-100 II/V (12 ST); SC-100**
- **CMZ: TTS 38, 46, 52, 66 M/Y**
- **Muratec: MT 100, 1051, 1065 (15-Station)**
- **Genturn: C42MYS; CW42 MY**

Scheda tecnica

- **Goodway: GTZ-1500Y**
- **Hasegawa: C25/42; CW42**

Nota:

Ulteriori supporti BMT con dimensioni e misure diverse sono disponibili su richiesta.

Si prega di verificare autonomamente la compatibilità del supporto con la propria macchina prima dell'acquisto. Non è possibile garantire un adattamento perfetto.

Descrizione tecnica

d _a	25 mm
Z	31 mm
l ₁	92 mm
h ₁	80 mm
x	75 mm
L ₂	40 mm
L ₃	31 mm
L ₁	55 mm
Tipo di prodotto	Portautensile