

**Inserto CNMG per sgrossatura 50 pezzi, HB7035-2, Dimensione: 120408****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2418 120408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4,25 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 290 mm/min
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Contenuto	250322 HB7035-2
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Numero pezzi	50
Tipo	HB7035-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2418 120408
