



## CNMG 120408 Set da 10 pezzi, Tipo: HBX020



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250252 HBX020
GTIN	4045197661524
Classe articolo	22D

### Descrizione

CNMG 120408 Set da 10 pezzi HBX020 Tipo: HBX020

Rompitrucioli: PM

Profondità di taglio  $a_p$ : 1 - 6,5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 80 - 300 m/min

### Descrizione tecnica

Avanzamento $f$	0,05 - 0,5 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	80 - 300 m/min
Rompitrucioli	PM
Profondità di taglio $a_p$	1 - 6,5 mm

Tipo	HBX020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Serie	Portainseriti eco-QT / eco
Serie	Portainseriti con bloccaggio a vite
Serie	Portainseriti con bloccaggio a vite QuickTurn
Serie	Testina portainserito con bloccaggio a staffa
Serie	Barra alesatrice
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Assegnazione degli inserti	neutro