

**Formato convenienza Inserto per lavorazione media WNMG 30 pezzi
HB7020-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2485 060404
GTIN	4067263093534
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	WNMG 060404
Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,75 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Velocità di taglio v_c applicazione principale	130 - 370 mm/min
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Contenuto	252062 HB7020-2
Raggio di curvatura	1,2 mm
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Numero pezzi	30
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2485 060404
