



## Utensile per sgrossatura KOMET® Forma g, Modello: B05



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 240074 B05    |
| GTIN            | 4047109016576 |
| Classe articolo | 24H           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Profilo dei taglienti preciso e controllato al microscopio. Massima convenienza grazie alla riaffilatura multipla sulla superficie di spoglia.

Dimensioni con codice supplementare **L = codolo prolungato**.

#### Materiale da taglio:

**HSS/Co10** – per materiali di difficile lavorazione.

#### Nota:

**Portautensile adatto vedi n. art. 240070 e n. art. 240072.**

Materiale da taglio: HSS Co 10

Profondità di foratura: 50 mm

Per fori a partire da Ø: 12 mm

Lunghezza complessiva: 80 mm

Ø gambo: 8 mm

### Descrizione tecnica

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Lunghezza complessiva   | 80 mm                           |
| Profondità di foratura  | 50 mm                           |
| Per fori a partire da Ø | 12 mm                           |
| Modello                 | B05                             |
| Ø gambo                 | 8 mm                            |
| Materiale da taglio     | HSS Co 10                       |
| Tipo di prodotto        | Inserto di taglio per tornitura |

