

Garant

Inserto DCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7010-2, Dim.: 11T308



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2819 11T308
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 440 mm/min
Materiale da taglio	HM
Contenuto	260464 HB7010-2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	DCMT 11T308
Numero pezzi	30
Tipo	HB7010-2

Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2819 11T308