



utensile portagodroni a formare lavorazione cilindrica universale, Dimensione codolo: 12mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290009 12
GTIN	4030741944550
Classe articolo	29H

Descrizione

Esecuzione:

Angolo di spoglia e perno filettato nel codolo.

Spina di scorrimento in HM con alta resistenza all'usura.

Struttura modulare: per utilizzo universale con rotazione destra e sinistra.

Modello per torni automatici a fantina mobile

Descrizione tecnica

Per Ø godrone d ₁	10 mm
Per larghezza godrone b	4 mm
Campo di impiego	3 - 25 mm
Spina di scorrimento	299910 5
Per Ø foro godrone d ₂	4 mm
Direzione di taglio	a sinistra e a destra
Per il profilo zigrinato	RBL 2×BR
Per il profilo zigrinato	RAA 2×AA
Per il profilo zigrinato	RGE45° BL/BR45°
Per il profilo zigrinato	RBL 1×BR
Per il profilo zigrinato	RBR 2×BL

Scheda tecnica

Tipo di prodotto

Utensile portagodroni