

Garant

Inserto VCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 160404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3574 160404
GTIN	4067263097242
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Tolleranza	M
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,5 mm
Impiego principale	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 mm/min
Contenuto	261458 HB7130-2
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Numero pezzi	50
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Codice ISO Inserto	VCMT 160404
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Scheda tecnica

Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3574 160404