

**Garant****Inserto DCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 11T304**

## Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG2820 11T304 |
| GTIN            | 4067263095453 |
| Classe articolo | GGN           |

## Descrizione tecnica

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$        | 2,75 mm            |
| Contenuto                                        | 260462 HB7020-2    |
| Raggio di curvatura                              | 0,4 mm             |
| Avanzamento f                                    | 0,08 - 0,3 mm/gir, |
| Codice ISO Inserto                               | DCMT 11T304        |
| Impiego principale                               | P                  |
| Profondità di taglio $a_p$                       | 0,3 - 2 mm         |
| Assegnazione finitura/sgrossatura                | Finitura           |
| Numero di sostituzioni/taglienti                 | 2                  |
| Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$        | 0,25 mm            |
| Materiale da taglio                              | HM                 |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 110 - 350 mm/min   |
| Numero pezzi                                     | 30                 |
| Tipo                                             | HB7020-2           |

Scheda tecnica

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Condizione di taglio | leggermente interrotto |
| Rompi-trucioli       | SM                     |
| Tipo di prodotto     | Inserto per tornitura  |

**Prodotti correlati**

No Shop URL available for: GG2820 11T304