



utensile portagodroni a formare lavorazione cilindrica universale, Dimensione codolo: 12mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290089 12
GTIN	
Classe articolo	29H

Descrizione

Esecuzione:

Prigioniero filettato nel codolo per la correzione dell'angolo di spoglia.
Spina di scorrimento in HM per una maggiore resistenza all'usura.

Struttura modulare: per utilizzo universale con rotazione destra e sinistra.

Modello per torni automatici a fantina mobile

Descrizione tecnica

Rondella	299927 1
Per Ø foro godrone d_2	6 mm
Campo di impiego	3 - 40 mm
Per larghezza godrone b	6 mm
Per Ø svasatura godrone d_3	11 mm
Per Ø godrone d_1	15 mm
Bullone flangiato	299925 1
Direzione di taglio	a sinistra e a destra
Per il profilo zigrinato	RAA 2×AA
Tipo di prodotto	Utensile portagodroni

Scheda tecnica