



Inserto CCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 120408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3507 120408
GTIN	4067263096214
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 mm/min
Contenuto	260160 HB7130-2
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	CCMT 120408
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Tolleranza	M
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4,25 mm
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3507 120408