



Utensile porta rullo Testa fissata, universale, Dimensione codolo: 10-16



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	291412 10-16
GTIN	4030741990816
Classe articolo	29M

Descrizione

Esecuzione:

Testa dell'utensile fissa (perno filettato nel codolo per la correzione dell'angolo di spoglia).

Vantaggi:

Qualità delle superfici possibile fino a Rz 2 µm.

Uso:

Per la lavorazione di materiali fino a 45 HRC. Ideale per la lavorazione delle superfici di profili complessi e continui.

Per la rullatura di **profili non interrotti** (convessi, concavi, cilindrici e conici).

Fornitura:

Dimensione codolo 10 incluso adattatore per codoli 12 mm x 12 mm e 16 mm x 16 mm.

Attenzione:

I rulli trasportatori devono essere ordinati separatamente!

Nota:

Per istruzioni dettagliate sull'uso, consultare il manuale di istruzioni in dotazione.

Controllare possibili ingombri bordi (dimensione x del rullo = 2,5 mm).

Descrizione tecnica

Attributo del nome del prodotto	universale
---------------------------------	------------

Scheda tecnica

Tipo di prodotto

Utensile a rullo liscio