

**Utensile per sgrossatura KOMET® Forma g, Modello: B05L****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 240074 B05L |
| GTIN | 4047109017795 |
| Classe articolo | 24H |

Descrizione**Esecuzione:**

Profilo dei taglienti preciso e controllato al microscopio. Massima convenienza grazie alla riaffilatura multipla sulla superficie di spoglia.

Dimensioni con codice supplementare **L = codolo prolungato.**

Materiale da taglio:

HSS/Co10 – per materiali di difficile lavorazione.

Nota:

Portautensile adatto vedi n. art. 240070 e n. art. 240072.

Materiale da taglio: HSS Co 10

Profondità di foratura: 80 mm

Per fori a partire da Ø: 12 mm

Lunghezza complessiva: 125 mm

Ø gambo: 8 mm

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Modello | B05L |
| Lunghezza complessiva | 125 mm |
| Profondità di foratura | 80 mm |
| Per fori a partire da Ø | 12 mm |
| Ø Gambo | 8 mm |
| Materiale da taglio | HSS Co 10 |
| Tipo di prodotto | Inserto di taglio per tornitura |

