

Garant

Inserto VCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 110304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3575 110304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	261454 HB7140-2
Tolleranza	M
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 mm/min
Codice ISO Inserto	VCMT 110304
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Numero pezzi	50
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Rivestimento	Con rivestimento
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	1,75 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm

Scheda tecnica

Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3575 110304