



Inserto TNMG per finitura 30 pezzi, HBT130, Dim.: 160404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3974 160404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,15 - 0,45 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	TiCN
Contenuto	251414 HBT130
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4 mm
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 220 mm/min
Codice ISO Inserto	TNMG 160404
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	MF
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3974 160404