

**Inserto WNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 060408****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2488 060408
GTIN	4067263093565
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Contenuto	252064 HB7020-2
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Codice ISO Inserto	WNMG 060408
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	130 - 370 mm/min
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Numero pezzi	50
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2488 060408
