

**Inserto WNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 080404****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2488 080404
GTIN	4067263093589
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	252068 HB7020-2
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2 mm
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 080404
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	130 - 370 mm/min
Numero pezzi	50
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2488 080404
