

**Garant**

**Inserto VCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 160408**



## Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG3575 160408 |
| GTIN            | 4067263092278 |
| Classe articolo | GGN           |

## Descrizione tecnica

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Rivestimento                                     | Con rivestimento  |
| Tolleranza                                       | M                 |
| Numero pezzi                                     | 50                |
| Profondità di taglio $a_p$                       | 0,5 - 2,5 mm      |
| Impiego principale                               | M                 |
| Assegnazione finitura/sgrossatura                | Finitura          |
| Avanzamento f                                    | 0,1 - 0,4 mm/gir, |
| Materiale da taglio                              | HM                |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 60 - 200 mm/min   |
| Codice ISO Inserto                               | VCMT 160408       |
| Contenuto                                        | 261459 HB7140-2   |
| Profondità di taglio $a_{p \max.}$               | 2,5 mm            |
| Numero di sostituzioni/taglienti                 | 2                 |

## Scheda tecnica

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Raggio di curvatura                       | 0,8 mm                |
| Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$ | 0,55 mm               |
| Tipo                                      | HB7140-2              |
| Condizione di taglio                      | fortemente interrotto |
| Rompi-trucioli                            | VM                    |
| Tipo di prodotto                          | Inserto per tornitura |

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3575 160408