

**Inserto WNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7035-2, Dimensione: 060404****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2489 060404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	WNMG 060404
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,8 mm
Contenuto	252062 HB7035-2
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Raggio di curvatura	1,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 320 mm/min
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero pezzi	50
Tipo	HB7035-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2489 060404
