

**Inserto WNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7035-2, Dimensione: 060408****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2489 060408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 320 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,75 mm
Codice ISO Inserto	WNMG 060408
Contenuto	252064 HB7035-2
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero pezzi	50
Tipo	HB7035-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2489 060408
