



Inserto VNMG per finitura 30 pezzi, HBT130, Dimensione: 160404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3978 160404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero pezzi	30
Contenuto	251772 HBT130
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Codice ISO Inserto	VNMG 160404
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 220 mm/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2 mm
Avanzamento f	0,15 - 0,45 mm/gir,
Rivestimento	TiCN
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2.5 mm
Impiego principale	M

Scheda tecnica

Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	MF
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3978 160404