

Garant

Inserto DCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7035-2, Dimensione: 11T308



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2821 11T308
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Impiego principale	P
Contenuto	260464 HB7035-2
Codice ISO Inserto	DCMT 11T308
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 290 mm/min
Numero pezzi	30
Tipo	HB7035-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2821 11T308