

**Formato convenienza Inserto per finitura DNMG 30 pezzi HB7010-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2419 110408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Contenuto	250654 HB7010-2
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,8 mm
Codice ISO Inserto	DNMG110408
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	170 - 500 mm/min
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Numero pezzi	30
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2419 110408
