



## Trapano piatto Uni per foratura a flusso (senza colletto), Filettatura: M10



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	080753 M10
GTIN	4069515008754
Classe articolo	BAW

### Descrizione

#### Esecuzione:

Creazione di prefori in materiali dalle pareti sottili in brevissimo tempo mediante calore di attrito. Utilizzabile su trapani CN, NC e a colonna.

Trapano piatto per foratura a flusso (senza colletto).

Standard o lungo; con o senza colletto.

#### Uso:

Adatto per acciaio, alluminio, rame e ottone.

#### Per:

Pinze ER HOLEX n. art. 308964.

Chiave di serraggio ER n. art. 309680.

Maschi a rullare HOLEX n. art. 139130 o n. art. 139180.

### Descrizione tecnica

Ø Gambo	10 mm
Ø Preforo	9,2 mm
Potenza raccomandata	1,7 kW

## Scheda tecnica

Per filettatura M	M10
Velocità consigliata	2100 min <sup>-1</sup>
Spessore del materiale	0,7 - 2,5 mm
Tipo di prodotto	Flow Drills