

Garant

Inserto CNMG per sgrossatura 50 pezzi, HB7120-1, Dimensione: 160616



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2915 160616
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	1,05 mm
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Codice ISO Inserto	CNMG 160616
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	1,6 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 mm/min
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	5,5 mm
Contenuto	250338 HB7120-1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Numero pezzi	50

Scheda tecnica

Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2915 160616