

**Trapano piatto lungo per foratura a flusso (senza colletto) inox, Filettatura: M6****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	080758 M6
GTIN	4069515008983
Classe articolo	BAW

**Descrizione****Esecuzione:**

Creazione di prefori in materiali dalle pareti sottili in brevissimo tempo mediante calore di attrito. Utilizzabile su trapani CN, NC e a colonna.

Trapano piatto per foratura a flusso (senza colletto) per l'utilizzo in materiali inossidabili. Standard o lungo; con o senza colletto.

**Uso:**

Specifico per acciai inossidabili.

**Per:**

Pinze ER HOLEX n. art. 308964.

Chiave di serraggio ER n. art. 309680.

Maschi a rullare HOLEX n. art. 139130 o n. art. 139180.

**Descrizione tecnica**

Spessore del materiale	0,7 - 3 mm
Ø Gambo	8 mm

## Scheda tecnica

Ø Preforo	5,4 mm
Potenza raccomandata	1,3 kW
Per filettatura M	M6
Velocità consigliata	2500 min <sup>-1</sup>
Tipo di prodotto	Flow Drills