



Inserto VNMG per finitura 50 pezzi, HBT130, Dimensione: 160404



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG3981 160404 |
| GTIN | 4067263094869 |
| Classe articolo | GGN |

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Impiego principale | M |
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 50 - 200 mm/min |
| Codice ISO Inserto | VNMG 160404 |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 4 |
| Rivestimento | TiCN |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura |
| Profondità di taglio a_p | 0,5 - 4 mm |
| Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$ | 0,25 mm |
| Materiale da taglio | HM |
| Raggio di curvatura | 0,4 mm |
| Contenuto | 251828 HBT130 |
| Avanzamento f | 0,12 - 0,45 mm/gir, |
| Numero pezzi | 50 |

Scheda tecnica

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Profondità di taglio $a_{p \max}$. | 2.5 mm |
| Tipo | HBT130 |
| Condizione di taglio | leggermente interrotto |
| Rompi-trucioli | MM |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3981 160404