

**Bit per maschi a filettare, es. vaporizzata, M: M12****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 130992 M12    |
| GTIN            | 4069515009003 |
| Classe articolo | 12H           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Con codolo esagonale da 1/4 pollice a norma DIN 3126 C 6,3.

**Uso:**

Ideale per lavori di riparazione e montaggio in utilizzo mobile.

**Descrizione tecnica**

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Lunghezza taglienti $L_c$       | 22 mm           |
| Passo della filettatura         | 1,75 mm         |
| Lunghezza complessiva L         | 52 mm           |
| Ø Posizione libera $D_1$        | 10 mm           |
| Direzione di taglio             | destro          |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschio a mano  |
| Forma dell'imbocco              | B               |
| Norma                           | Norma interna   |
| Ø Preforo                       | 10,2 mm         |
| Norma filettatura               | DIN 13          |
| Rivestimento                    | es. vaporizzata |
| Tipo di filettatura             | M               |
| Materiale da taglio             | HSS             |

## Scheda tecnica

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Classe di tolleranza      | ISO 2 6H                                  |
| Angolo di filetto         | 60 grado                                  |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio |
| Tipo di prodotto          | Bit per maschi a filettare                |

### Dati utente

|                                 | Idoneità             | V <sub>c</sub> | Codice ISO |
|---------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Alluminio, plastiche            | limitatamente adatta |                |            |
| Alluminio (a truciolo corto)    | idonea               |                |            |
| Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup> | idonea               |                |            |
| Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup> | idonea               |                |            |
| Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup> | limitatamente adatta |                |            |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>    | limitatamente adatta |                |            |
| Olio                            | idonea               |                |            |