

Garant**Inserto DCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7010-2, Dimensione: 11T302**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2822 11T302
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Codice ISO Inserto	DCMT 11T302
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 440 mm/min
Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM
Contenuto	260458 HB7010-2
Numero pezzi	50

Scheda tecnica

Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2822 11T302