



Inserto CCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 120408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3508 120408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	260160 HB7140-2
Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4,25 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	Con rivestimento
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Codice ISO Inserto	CCMT 120408

Scheda tecnica

Numero pezzi	30
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3508 120408