

**Inserto WNMG per sgrossatura 50 pezzi, HB7010-2, Dimensione: 080412****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2495 080412
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,75 mm
Raggio di curvatura	1,2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Contenuto	252210 HB7010-2
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 415 mm/min
Codice ISO Inserto	WNMG 080412
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,8 mm
Numero pezzi	50
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2495 080412
