

Garant

Inserto CCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7120-1, Dimensione: 060204



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3509 060204
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 mm/min
Contenuto	260142 HB7120-1
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2 mm
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,4 mm
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Numero pezzi	50
Codice ISO Inserto	CCMT 060204
Impiego principale	M

Scheda tecnica

Tolleranza	M
Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3509 060204