

Garant**Inserto DCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 070202**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2823 070202
GTIN	4067263095408
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Contenuto	260449 HB7020-2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 350 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	1,75 mm
Codice ISO Inserto	DCMT 070202
Impiego principale	P
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Raggio di curvatura	0,2 mm
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Numero pezzi	50

Scheda tecnica

Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2823 070202