

Garant

Inserto CCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7120-1, Dimensione: 09T308



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3509 09T308
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	M
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	3,25 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 mm/min
Tolleranza	M
Numero pezzi	50
Contenuto	260152 HB7120-1

Scheda tecnica

Codice ISO Inserto	CCMT 09T308
Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3509 09T308