



Inserto CNMG per sgrossatura 50 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 120416



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2916 120416
GTIN	4067263094081
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	250328 HB7130-2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 220 mm/min
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Rivestimento	Con rivestimento
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4,25 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	1,05 mm
Impiego principale	M
Materiale da taglio	HM
Numero pezzi	50
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Raggio di curvatura	1,6 mm
Codice ISO Inserto	CNMG 120416

Scheda tecnica

Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2916 120416