



Inserto WNMG per sgrossatura 50 pezzi, HBT130, Dimensione: 080408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3987 080408
GTIN	4067263095101
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,15 - 0,55 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Profondità di taglio a_p	2 - 6 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Contenuto	252224 HBT130
Rivestimento	TiCN
Impiego principale	M
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	40 - 180 mm/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero pezzi	50
Assegnazione finitura/sgrossatura	sgrossatura

Scheda tecnica

Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	MR
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3987 080408