

**Formato convenienza Inserto per finitura DNMG 30 pezzi HB7020-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2420 150608
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	250660 HB7020-2
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	160 - 400 mm/min
Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	3,75 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Numero pezzi	30
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2420 150608
