



Inserto WNMG per sgrossatura 50 pezzi, HBT130, Dimensione: 080412



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3987 080412
GTIN	4067263095125
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	252226 HBT130
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,8 mm
Impiego principale	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	40 - 180 mm/min
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	2 - 6 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Rivestimento	TiCN
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Assegnazione finitura/sgrossatura	sgrossatura
Avanzamento f	0,15 - 0,55 mm/gir,
Codice ISO Inserto	WNMG 080412
Raggio di curvatura	1,2 mm
Numero pezzi	50

Scheda tecnica

Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	MR
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3987 080412