

Garant

Inserto CNMG per sgrossatura 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 160608



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2917 160608
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero pezzi	50
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,8 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	5,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Contenuto	250334 HB7140-2
Impiego principale	M
Codice ISO Inserto	CNMG 160612
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Raggio di curvatura	1,2 mm
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Rivestimento	Con rivestimento

Scheda tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 170 mm/min
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2917 160608