

Garant

Inserto DNMG per finitura 30 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 110408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2919 110408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 mm/min
Numero pezzi	30
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Impiego principale	M
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Codice ISO Inserto	DNMG 110408
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Contenuto	250654 HB7130-2
Tipo	HB7130-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2919 110408