

Garant

Inserto DNMG per finitura 30 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 150604



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2919 150604
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 mm/min
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Contenuto	250658 HB7130-2
Numero pezzi	30
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Codice ISO Inserto	DNMG 150604
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	3,75 mm
Tipo	HB7130-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2919 150604