

Garant

Inserto CCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 120404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3510 120404
GTIN	4067263096207
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero pezzi	50
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4,25 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 mm/min
Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	CCMT 120404
Materiale da taglio	HM
Tolleranza	M
Impiego principale	M
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Contenuto	260158 HB7130-2
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,

Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3510 120404