



Inserto CCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 060204



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3512 060204
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 mm/min
Numero pezzi	50
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rivestimento	Con rivestimento
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Contenuto	260142 HB7140-2
Impiego principale	M
Codice ISO Inserto	CCMT 060204
Tolleranza	M

Scheda tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3512 060204