

Garant

Inserto CCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 09T302



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3512 09T302
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero pezzi	50
Tolleranza	M
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	3,25 mm
Codice ISO Inserto	CCMT 09T302
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,2 mm
Contenuto	260148 HB7140-2
Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm

Scheda tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Rivestimento	Con rivestimento
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Insero per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3512 09T302