

**Inserto DNMG per finitura 50 pezzi, HB7010-2, Dimensione: 110404****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2422 110404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Materiale da taglio	HM
Contenuto	250652 HB7010-2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	170 - 500 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	DNMG110404
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Impiego principale	P
Numero pezzi	50
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2422 110404
