

**Inserto DNMG per finitura 50 pezzi, HB7010-2, Dimensione: 150604****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2422 150604
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 150604
Velocità di taglio v_c applicazione principale	170 - 500 mm/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	3,75 mm
Contenuto	250658 HB7010-2
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Numero pezzi	50
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2422 150604
