

**Formato convenienza Inserto per finitura DNMG 50 pezzi HB7035-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2424 150604
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Contenuto	250658 HB7035-2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 350 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	3,75 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Codice ISO Inserto	DNMG 150604
Numero pezzi	50
Tipo	HB7035-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2424 150604
