

Garant

Inserto CCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 120408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3512 120408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Rivestimento	Con rivestimento
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero pezzi	50
Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Impiego principale	M
Contenuto	260160 HB7140-2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 mm/min
Codice ISO Inserto	CCMT 120408
Tolleranza	M

Scheda tecnica

Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3512 120408